

Spa Portatile

CON OSSIGENO, NANOBOLLE E BOLLE AL LATTE



Le bolle al latte prima di diventare nanobolle sono come milioni di dita che massaggiano la cute e la muscolatura dell'animale e rendono il pelo morbido e idratato

La vibrazione ultrasonica delle bolle al latte agisce sul tono muscolare favorendo la riabilitazione dell'animale

Lavorando in ricircolo danno risultati eccellenti in fase di snodatura rendendo il pelo più elastico, idratato e libero da cariche elettrostatiche.

Principali proprietà

- Sono come milioni di dita che massaggiano la muscolatura
- Migliorano la circolazione e il rinnovamento cellulare nutrendo e idratando il pelo
- Rivascolarizzano i tessuti
- Chiudono le cuticole del pelo

Vantaggi economici

- Risparmi tempo
- Risparmi in prodotti
- Nessun consumabile
- Risultati immediati
- Cliente felice

Informazioni di contatto

Idropet
Via degli artigianelli 4
Milano 20159 (MI)
Tell. 0266800267
Cell. 3355823663
mail: contatti@idropan.it

Quando è utile il trattamento

- Per facilitare una snodatura importante
- Quando si vuole ridurre la muta prima dell'asciugatura
- Quando si vuole nutrire un pelo molto sfibrato e diradato
- Quando è necessario stimolare il tono muscolare in modo delicato
- Quando la cute non può essere trattata con shampì e chimica
- Quando è necessaria una purificazione delicata
- Quando è necessario un trattamento riequilibrante
- Quando è necessario ossigenare e stimolare gli strati più profondi della cute per favorire la ricrescita del pelo
- Quando è necessario un veicolo per trasportare sostanze al derma
- Quando è necessario stimolare il microcircolo
- Quando è necessaria un'azione delicata ma duratura nel tempo

ATTENZIONE: le nanobolle e bolle al latte, rappresentano sempre l'ultimo trattamento e non vanno mai utilizzate per risciacquare shampì o prodotti, perchè i tensioattivi verrebbero portati nel bulbo pilifero irritando la cute. Inoltre dopo il trattamento il pelo risulta "impermeabile" a qualsiasi tipo di prodotto che non sia "nano".

DATI TECNICI

- Diametro connessioni in aspirazione (entrata): 1/2"
- Diametro connessioni in mandata (uscita): 1/2"
- Consumo di energia: 150 W
- Tensione di alimentazione: 24V DC (incluso trasformatore da 100-240 V AC 50 Hz)
- Range di temperatura per l'acqua di ingresso: 5 - 45°C
- Dimensioni incluso maniglie e piedini: cm. 36 (L) x 15 (W) x 30 (H)
- Peso: 8 Kg